

Garant GRIDLINE

Kabinet 16G med låge med venstreanslag, Højde/antal skuffer: 700**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927312 700
GTIN	4062406272470
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

Bestykning:

Lågehøjde mm: 625

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Teknisk beskrivelse

Låge, nyttehøjde	625 mm
Bredde	400 mm

Dørhøjde	625 mm
Nyttehøjde	625 mm
Antal døre	1
Højde	700 mm
Nyttebredde	350 mm
Antal skuffer	0
Døranslag	venstre
Vægt	23,7 kg
Dybde	650 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Ophængskrog til hylde filebænke Type 12	927094 12
Fast, forzinket hylde Type 1	927515 1