

Garant GRIDLINE

**Kabinet 16G med låge med venstreanslag / skuffer, 12×20G, Højde/antal skuffer: 800/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Greb af aluminium** med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.

Låge med venstreanslag.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75

Lågehøjde mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige: 1

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	400 mm
--------	--------

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	75 mm
Højde	800 mm
Nytteøjde for skuffer	150 mm
Skuffer, nytteflade i G	12×20
Skuffer, nyttebredde	300 mm
Antal skuffer	2
Låge, nytteøjde	525 mm
Antal døre	1
Skuffer, nyttebredde i G	12
Nyttebredde	350 mm
Døranslag	venstre
Vægt	41,3 kg
Skuffer, nytteøjde	500 mm
Skuffer, nytteøjde i G	20
Dørhøjde	525 mm
Dybde	650 mm
Materialetykkelse	1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænkabinet

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927500 75
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10
Kabinet 16G med låge med venstreanslag til selvbestykning med skuffer Højde/lågehøjde 800/525 mm	927422 800/525
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21