

**Slibevifter (A), Korn 150, Hoved-Ø×hovedbredde: 25X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	555035 25X30
GTIN	4027497608935
Artikelklasse	56L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lamelformet element om værktøjets akse. Påsatte lameller med lim på endeflader.

**Anvendelse:**

Afgratning af borer, tværborer og indvendige flader i rør. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets diameter. Radial anvendelse.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	18000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Samlet længde	100 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Korn 150
Produkttype	Slibevifter

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
tør	egnet