



## LED-lommelygte, Type: P4R



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakte lommelygter i stift- eller nøglevedhængsformat.

· **Kan vælges i batteri- eller akku-udførelse.**

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

#### Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive ladestation og USB-ladekabel.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	P4R
Batterispænding	1,2 V
Batteritype	Nikkel-metalhydrid
Lysnet	120 lm
Vægt	60 g
Akku-kapacitet	0,9 Ah
Samlet længde	146 mm

Lysvarighed, trin 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Lyskilde	LED-modul
Brændetid	4 h
Antal medfølgende akkuer	2
Hoved-Ø	15 mm
Lysnet, trin 2	10 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
ATEX-zone	Ingen
Smart Light Technology (SLT)	nej
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Lommelygte

## Tilbehør

Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligtforladet International konstruktionsstørrelse LR3	081575 LR3
Sæt med NiMH-cellebatteri, genopladeligt International konstruktionsstørrelse LR3	081570 LR3