

## Pneumatisk-hydraulisk popnittepistol, Type: RAC211



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Artikelklasse	72E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Driftstryk 6 – 7 bar. Aftagelig dornopsamlingsbeholder. Effektiv og pålidelig popnittepistol. Hurtig og sikker håndtering af popnitter takket være det kraftige kæbesystem (glider ikke ned over nittedornen). Variabelt indstillelig udsugning til bortskaffelse af den afrevne nittedorn ned i opsamlingsbeholderen.

#### Leveringsomfang:

Inklusive mundstykker (egnet til stål, specialstål, aluminium, kobber): 2,4; 2,4-3,4 og 4 mm. Mundstykke (egnet til aluminium): 4,8 mm. 1 flaske hydraulikolie 50 ml.

### Teknisk beskrivelse

Til popnitter af alle materialer op til	4 mm
til popnitter, aluminium op til	4,8 mm
Vægt	1,4 kg
Luftforbrug pr. nitte	3,4 l
Slaglængde	16 mm
Maks. dorn-Ø	2,5 mm

Slangetilslutning	8 mm
Montagekraft ved 6 bar	6600 N
Driftstryk	6 - 7 bar
Produkttype	Popnittepistol