

**Digitalt måleur Aflæsning 0,01 mm, Måleområde: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434004 25
GTIN	4062406272500
Artikelklasse	42C

Beskrivelse**Udførelse:**

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

- **Vending af tælleretning.**
- **Meget slankt kabinet.**

Udførelse reklametekst:

Digitalt måleur i kompakt udformning med digitalt display med god kontrast.

Leveringsomfang:

Inklusive øjedæksel og 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Reserve- og specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	0,0005 tommer
Indspændingsskaft-Ø h7	8 mm
Målekraft	0,8 – 1,7 N
Måleområde	0 - 25 mm

Kabinet-Ø	58 mm
Kalibrering	C1
Antal medfølgende batterier	1
Reverserbar aflæsning	0,01 mm
Husets tykkelse	26 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,035 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 100 mm	023010 100

Tilbehør

Stål-føler Type 12	434900 12
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Rubin-føler Type 2	434915 2
Stål-føler Type 14	434900 14
Drejeføler	434912
Stål-føler Type 2	434900 2
Hårdmetal-føler Type 17	434910 17

Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Stål-føler Type 13	434900 13
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Stål-føler Type 15	434900 15
Stål-føler Type 16	434900 16
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Hårdmetal-føler Type 10	434910 10
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Stål-føler Type 11	434900 11
Stål-føler Type 39	434900 39
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15
Hårdmetal-føler Type 16	434910 16
Hårdmetal-føler Type 11	434910 11
Stål-føler Type 10	434900 10
Stål-føler Type 20	434900 20
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Stål-føler Type 28	434900 28
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Stål-føler Type 17	434900 17
Hårdmetal-føler Type 14	434910 14
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Stål-føler Type 24	434900 24
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80