



LED-lommelygte Work med batteri, Type: P18R-WORK



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Artikelklasse	04B

Beskrivelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Work-serien er næsten uopslidelige lamper til krævende anvendelse på arbejdspladsen.

- **Gummiafdækninger på lampehovedet og på endekappen beskytter mod stød og skader.**
- **Ekstra frontglas beskytter linsen mod ridser.**

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og håndstrop.

Teknisk beskrivelse

Lysvarighed, trin 2	4,5 h
Lysnet	2600 lm
Akku-kapacitet	3 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 54

Lyskilde	LED-modul
Antal medfølgende akkuer	1
ATEX-zone	Ingen
Lysnet, trin 2	1000 lm
Brændetid	2,5 h
Hoved-Ø	99 mm
Vægt	669 g
Batteritype	Lithium-ion
Producentbetegnelse	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet længde	183 mm
Batterispænding	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	ja
Lysnet, trin 3	30 lm
Lysvarighed, trin 3	70 h
Produkttype	Lommelygte