



## LED-lommelygte Work med batteri, Type: P7R-WORK



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Artikelklasse	04B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de **stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter** er alle kontakter forgyldt, **førsteklasses linser** koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.

Ledlenser Work-serien er næsten uopslidelige lamper til krævende anvendelse på arbejdspladsen.

- **Gummiafdækninger på lampehovedet og på endekappen beskytter mod stød og skader.**
- **Ekstra frontglas beskytter linsen mod ridser.**

#### Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel og håndstrop og ladestation.

### Teknisk beskrivelse

Lysnet	900 lm
Samlet længde	170 mm
Lysnet, trin 2	390 lm
Antal medfølgende akkuer	1
Batterispænding	3,7 V
ATEX-zone	Ingen

Lysvarighed, trin 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	ja
Batteritype	Lithium-ion
Smart Light Technology (SLT)	ja
Brændetid	2 h
Energiforsyning	Akkudrevet
Lyskilde	LED-modul
Producentbetegnelse	P7R-WORK
Akku-kapacitet	4,8 Ah
Vægt	219 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 68
Hoved-Ø	45 mm
Lysvarighed, trin 3	60 h
Lysnet, trin 3	15 lm
Produkttype	Lommelygte