



Sekskant-skruetrækkerindsats, 1/2 tomme TiN-belagt, sekskant: 12mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 643233 12 |
| GTIN | 4000896046881 |
| Artikelklasse | 630 |

Beskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videregiver drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Optimalt egnet ved vedvarende belastninger som f.eks. ved iskruning af flere skruer efter hinanden.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Muffe i krom-vanadium-stål, forkromet af hensyn til afskalning. Klinge af specialstål med TiN-belægning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|------------|
| Ø indgangsside | 24,6 mm |
| sekskant | 12 mm |
| Længde | 60 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |
| Norm | DIN 7422 |

| | |
|----------------|--------------------|
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Udførelse | TiN-belagt |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| med kuglehoved | nej |
| med holdering. | nej |
| Produkttype | Topnøgleindsats |