

**Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme, Type: 1/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Artikelklasse	630

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsætter.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	115 mm
Antal tænder	20
Arbejdsvinkel	18 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
med leddelt hoved	nej
med svinghoved	nej
med uddriver.	nej
med hammerfunktion	nej

med QuickRelease	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej
Drejegreb	nej
Holdeboring for enden af skaftet	nej
Produkttype	Skralde
USP1	omskiftelig
USP2	med kuglelås, 18° arbejdsvinkel, 115 mm lang, poleret hoved