

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 685/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 20×20G.**

Montagevogn i 24×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Vægt	68 kg
------	-------

Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal skuffer	3
Bredde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	Klemholder
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Belægning, uden profil	ja
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nytteøjde	400 mm
Antal døre	0
Skuffekabinet, højde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Højde	685 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
med forhøjet kant	ja
Hjul-Ø	125 mm
ComfortClose	nej
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nytteøjde for skuffer	400 mm
Kabinet åbent foroven	nej

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Skydehåndtag Type 1	958490 1
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930534 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	930534 200
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 685/0	930517 685/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 24X24	951972 24X24