

Garant GRIDLINE

**Montagevogn til skuffer, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 885/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 20×20G.

Montagevogn i 24×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 930534 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

**Teknisk beskrivelse**

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffekabinet, højde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
med forhøjet kant	ja
Bredde	600 mm
Antal døre	0
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Dybde	600 mm
Antal skuffer	0
Højde	885 mm
Belægning, uden profil	ja
Nytteøjde	600 mm
Hjul-Ø	125 mm
ComfortClose	nej
Vægt	48 kg
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknng
Kabinet åbent foroven	nej
Nytteøjde for skuffer	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skydehåndtag Type 1	958490 1
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 24X24	951972 24X24