

Garant GRIDLINE

**Montagevogn til skuffer, 20×20G, Højde mm / antal skuffer: 685/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 20×20G.

Montagevogn i 24×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 930534 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

**Teknisk beskrivelse**

Hjul-Ø	125 mm
Antal døre	0
Antal skuffer	0

Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, højde	500 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	600 kg
Bredde	600 mm
Højde	685 mm
Vægt	44 kg
Belægning, uden profil	ja
Dybde	600 mm
med forhøjet kant	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttehøjde	400 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknings
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	400 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Skydehåndtag Type 1	958490 1
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 24X24	951972 24X24