

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer: 885/5**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 930615 885/5 |
| GTIN | 4062406348755 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 26×20G.**

Montagevogn i 30×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|---------|
| Separat oplåsning af skuffer | Enhånds |
|------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Antal skuffer | 5 |
| Nyttehøjde | 600 mm |
| Skuffekabinet, højde | 700 mm |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 |
| Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk) | 100 % |
| Skuffekabinet, nyttehøjde | 600 mm |
| Belægning, uden profil | ja |
| Skuffer, nytteflade i G | 26×20 |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg |
| Dybde | 600 mm |
| Skuffer, nyttebredde | 650 mm |
| Antal døre | 0 |
| Vægt | 106 kg |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| med forhøjet kant | ja |
| Skuffer, nyttebredde i G | 26 |
| Bredde | 750 mm |
| Højde | 885 mm |
| ComfortClose | nej |
| Antal drejehjul med hjulbremse | 2 |
| Maks. bæreevne | 600 kg |
| Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja |
| Udførelse | med hjul |
| Udførelse | med skuffer |
| Nyttehøjde for skuffer | 600 mm |
| Kabinet åbent foroven | nej |
| Antal udtrækshylder | 0 |
| Materialetykkelse | 1,2 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skuffeutdræk | Udtræksspærre |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnavnsegenskab | 26x20G |
| Produkttype | Montagevogn |

Tilbehør

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 150 mm | 930634 150 |
| Låseblænde til GridLine Type HU21 | 914227 HU21 |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm | 930634 75 |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm | 930634 100 |
| Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm | 930634 200 |
| Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0 | 930617 885/0 |
| Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X24 | 951972 30X24 |
| Gribelisterendekapper20 dele Type 10 | 951025 10 |