

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×20G, Højde mm / antal skuffer: 885/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 26×20G.**

Montagevogn i 30×24G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
------------	---

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Dybde	600 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttebredde i G	26
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, højde	700 mm
med forhøjet kant	ja
Belægning, uden profil	ja
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Antal skuffer	4
Nytteøjde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×20
Højde	885 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	750 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vægt	95 kg
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nytteøjde for skuffer	600 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930634 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930634 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930634 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930634 300
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	930617 885/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X24	951972 30X24
Gribelisterendekapper20 dele Type 10	951025 10