

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 985/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Antal døre	0
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Belægning, uden profil	ja
Dybde	700 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
med forhøjet kant	ja
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal skuffer	5
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	26
Bredde	750 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vægt	124 kg
Højde	985 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Hjul-Ø	125 mm
Skuffer, nytteflade i G	26x24
Nyttehøjde	700 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 985/0	931147 985/0
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931166 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931166 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931166 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931166 75
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28	951972 30X28