

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 20×24G.**

Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	600 mm
---------------------	--------

Antal skuffer	4
Skuffer, nyttebredde i G	20
Antal drejehjul med hjulbremse	2
ComfortClose	nej
Hjul-Ø	125 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Nyttehøjde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Antal døre	0
Skuffer, nyttebredde	500 mm
med forhøjet kant	ja
Maks. bæreevne	600 kg
Vægt	98 kg
Bredde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde i G	24
Dybde	700 mm
Belægning, uden profil	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffekabinet, højde	700 mm
Højde	885 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttehøjde for skuffer	600 mm

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931046 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931046 100
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	931027 885/0
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	931046 300
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	931046 125
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 24X28	951972 24X28