

Garant GRIDLINE

**Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	89 kg
Antal skuffer	3

ComfortClose	nej
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Dybde	700 mm
Belægning, uden profil	ja
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Maks. bæreevne	600 kg
Højde	685 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Nyttehøjde	400 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
Bredde	750 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal døre	0
Hjul-Ø	125 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffekabinet, højde	500 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
med forhøjet kant	ja
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehøjde for skuffer	400 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931166 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931166 100
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 685/0	931147 685/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28	951972 30X28