

Garant GRIDLINE

**Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 685/5
GTIN	4062406348779
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gumlimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevejgge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75 kg

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100 %

Separat oplåsning af skuffer: Enhånds

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 685 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm  
Nyttehøjde: 400 mm  
Skuffekabinet, højde: 500 mm  
Skuffekabinet, nyttehøjde: 400 mm

## Teknisk beskrivelse

Højde	685 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Nyttehøjde	400 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Antal døre	0
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde i G	26
Maks. bæreevne	600 kg
Bredde	750 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttedybde i G	24
Antal skuffer	5
Belægning, uden profil	ja
Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	26×24
med forhøjet kant	ja
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Dybde	700 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2

Vægt	111 kg
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehøjde for skuffer	400 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931166 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931166 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931166 50
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 685/0	931147 685/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28	951972 30X28