

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 985/7**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 985/7
GTIN	4062406352660
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24

Skuffer, nyttebredde i G	26
Antal døre	0
Dybde	700 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Bredde	750 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttehøjde	700 mm
med forhøjet kant	ja
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nytteflade i G	26×24
ComfortClose	nej
Antal skuffer	7
Belægning, uden profil	ja
Højde	985 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Vægt	144 kg
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Antal udtrækshylder	0
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 985/0	931147 985/0
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931166 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931166 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931166 75
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28	951972 30X28