

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/4**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**BEMÆRK: Farvevalg muligt****Udførelse:****Komplet med skuffer 26×24G.**

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75 kg

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100 %

Separat oplåsning af skuffer: Enhånds

Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Højde: 685 mm

Bredde: 750 mm

Dybde: 700 mm
 Nyttehøjde: 400 mm
 Skuffekabinet, højde: 500 mm
 Skuffekabinet, nyttehøjde: 400 mm

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	600 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffekabinet, højde	500 mm
Dybde	700 mm
Skuffer, nyttebredde	650 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Højde	685 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nyttebredde i G	26
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Hjul-Ø	125 mm
Antal skuffer	4
Maks. bæreevne	600 kg
Vægt	102 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	750 mm
med forhøjet kant	ja
Nyttehøjde	400 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm

Antal døre	0
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehøjde for skuffer	400 mm
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931166 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931166 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 50 mm	931166 50
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 685/0	931147 685/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28	951972 30X28