

Garant GRIDLINE

**Montagevogn med skuffer 75 kg, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:****Komplet med skuffer 20×24G.**

Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
------------------------------------	-------

Bredde	600 mm
Skuffekabinet, højde	700 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Nyttehøjde	600 mm
Belægning, uden profil	ja
Antal skuffer	5
Skuffer, nyttedybde i G	24
med forhøjet kant	ja
Dybde	700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Højde	885 mm
Skuffer, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffer, nytteflade i G	20×24
Hjul-Ø	125 mm
Vægt	109 kg
Antal døre	0
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Kabinet åbent foroven	nej

Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×24G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931046 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931046 75
Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	931027 885/0
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931046 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931046 200