

Garant GRIDLINE

Montagevogn til skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 685/0**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Til bestyknig med skuffer 26×24G.

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Bestyknig med skuffer er kun tilladt med nr. 931166 eller nr. 931168 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	125 mm
Dybde	700 mm
Belægning, uden profil	ja

ComfortClose	nej
Skuffekabinet, nyttehøjde	400 mm
Nyttenhøjde	400 mm
med forhøjet kant	ja
Vægt	55 kg
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffekabinet, højde	500 mm
Antal skuffer	0
Højde	685 mm
Antal døre	0
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bredde	750 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknig
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttenhøjde for skuffer	400 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28

951972 30X28