

Garant GRIDLINE

**Montagevogn til skuffer, 20×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 20×24G.

Montagevogn i 24×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtræksikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 931046 eller nr. 931048 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

**Teknisk beskrivelse**

Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
med forhøjet kant	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Antal skuffer	0
Nyttehøjde	600 mm
Dybde	700 mm
ComfortClose	nej
Skuffekabinet, højde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Højde	885 mm
Antal døre	0
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Belægning, uden profil	ja
Vægt	54 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Bredde	600 mm
Hjul-Ø	125 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknng
Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20x24G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 24X28	951972 24X28