

Garant GRIDLINE

**Montagevogn til skuffer, 26×24G, Højde mm / antal skuffer: 985/0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til bestykning med skuffer 26×24G.

Montagevogn i 30×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Bemærk:**

Bestykning med skuffer er kun tilladt med nr. 931166 eller nr. 931168 (med separat oplåsning af skufferne med én hånd).

**Teknisk beskrivelse**

Dybde	700 mm
Antal døre	0
ComfortClose	nej

Belægning, uden profil	ja
Bredde	750 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttehøjde	700 mm
Hjul-Ø	125 mm
Vægt	65 kg
Maks. bæreevne	600 kg
med forhøjet kant	ja
Højde	985 mm
Antal skuffer	0
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Skuffekabinet, højde	800 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Udførelse	med hjul
Udførelse	til egen bestyknig
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Nyttehøjde for skuffer	700 mm
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 30X28

951972 30X28