

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 36×24G.**

Montagevogn i 40×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Antal drejehjul med hjulbremse	2
med forhøjet kant	ja

ComfortClose	nej
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Bredde	1000 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Vægt	153 kg
Dybde	700 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttebredde i G	36
Hjul-Ø	125 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttehøjde	600 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttedybde	600 mm
Antal skuffer	5
Højde	885 mm
Skuffekabinet, højde	700 mm
Belægning, uden profil	ja
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 150 mm	931354 150
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 200 mm	931354 200
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931354 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931354 75
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	931327 885/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 40X28	951972 40X28