

Garant GRIDLINE

**Montagevogn med skuffer 75 kg, 36×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:****Komplet med skuffer 36×24G.**

Montagevogn i 40×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene®-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal skuffer	7
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds

Skuffer, nyttedybde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffer, nyttedybde i G	24
ComfortClose	nej
Antal døre	0
Højde	885 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Nytteøjde	600 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
med forhøjet kant	ja
Skuffer, nyttebredde i G	36
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	1000 mm
Vægt	176 kg
Dybde	700 mm
Skuffekabinet, højde	700 mm
Belægning, uden profil	ja
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nytteøjde for skuffer	600 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm

Skuffeutræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36x24G
Produkttype	Montagevogn

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931354 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	931354 100
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	931327 885/0
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 40X28	951972 40X28