

Garant GRIDLINE

Montagevogn med skuffer 75 kg, 46×24G, Højde mm / antal skuffer: 885/8**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931425 885/8
GTIN	4062406352738
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:****Komplet med skuffer 46×24G.**

Montagevogn i 50×28G med hver 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer, Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor. Med forhøjet kant på 4 sider, riflet gummimåtte og 2K-Haptoprene-skydegreb. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 50 mm eller 2G (fra skuffefronthøjden 75 mm). Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Der kan kun anvendes GridLine stik-skillevægge, 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G.

Teknisk beskrivelse

Skuffekabinet, nyttehøjde	600 mm
Skuffer, nytteedybde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Hjul-Ø	125 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Belægning, uden profil	ja
ComfortClose	nej
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Nyttehøjde	600 mm
Bredde	1250 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Højde	885 mm
Vægt	217 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffer, nyttedybde i G	24
Skuffer, nyttebredde	1150 mm
Antal skuffer	8
med forhøjet kant	ja
Skuffekabinet, højde	700 mm
Skuffer, nyttebredde i G	46
Skuffer, nytteflade i G	46×24
Dybde	700 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Antal døre	0
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	600 mm
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffeudtræk	Udtræksspærre

Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	46x24G
Produkttype	Montagevogn

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Montagevogn til skuffer Højde mm / antal skuffer 885/0	931427 885/0
Skuffe med separat oplåsning med én hånd 75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	931454 75
Skuffeføringer(par) Bæreevne 75 kg	939901 75
Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider Mål i G 50X28	951972 50X28