

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268404 12
GTIN	4062406272838
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	12 mm
Nyttelængde L ₁	18 mm
Vendepatteskruesæt	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Skaft-Ø D _s	16 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 06..
Samlet længde L	100 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 41

269028 41