

Garant**ZCMX 050202, Type: HUZ310**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268419 HUZ310
GTIN	4062406272876
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 050202 HUZ310 Type: HUZ310

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm

Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050202
Type	HUZ310
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Belægning	ubelagt
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	N

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning