

Garant**ZCMX 050202, Type: HBZ310****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

ZCMX 050202 HBZ310 Type: HBZ310
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding, drejning: 0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring: 0,03 - 0,3 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 200 - 600 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	PVD
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	N
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Type	HBZ310
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 050202
Tilspænding, drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding, boring	0,03 - 0,3 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	10 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning