

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268408 12
GTIN	4062406272951
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nyttelængde L ₁	27 mm
Skaftlængde L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Nominel Ø D	12 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 06..

Udhængslængde L _A	35 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 41	269028 41
-----------------------------	-----------