

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, Ø DC: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268408 16 |
| GTIN | 4062406272968 |
| Artikelklasse | 21X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Skaftlængde L _s | 50 mm |
| Ø d ₂ | 25 mm |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) |
| Nyttelængde L ₁ | 36 mm |
| Skaft-Ø D _s | 20 mm |
| Nominel Ø D | 16 mm |
| passende vendeskærsplatter | ZCMX 08.. |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Udhængslængde L _A | 43 mm |
| Serie | „4-i-1“ |
| Indsatstype | Højre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Vendeplatteskruesæt Type 42 | 269028 42 |
|-----------------------------|-----------|