

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, Ø DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268408 10
GTIN	4062406272944
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Ø d ₂	16 mm
Nyttelængde L ₁	22,5 mm
Skaftlængde L _s	42 mm
Nominel Ø D	10 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
passende vendeskærsplatter	ZCMX 05..

Udhængslængde L _A	29 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 40	269028 40
-----------------------------	-----------