

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268409 12
GTIN	4062406272999
Artikelklasse	21K

**Beskrivelse****Udførelse:**Cylindrisk skaft **med krave.****Anvendelse:**

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

**Teknisk beskrivelse**

Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	27 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Nominel Ø D	12 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	45 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 06..

Udhængslængde L <sub>A</sub>	35 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 41	269028 41
-----------------------------	-----------