

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268409 20
GTIN	4062406273019
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	56 mm
Nominel Ø D	20 mm
Ø d ₂	32 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Nyttelængde L ₁	46 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 43 (IP10; 2 Nm)
passende vendeskærsplatter	ZCMX 10..

Udhængslængde L _A	57,5 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 43	269028 43
-----------------------------	-----------