



Ligesliber Akku, Type: M12FDGS422



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

FUEL™ akku-ligesliber (samlet længde 262 mm). **DRIVE-CONTROL** hastighedsindstilling med 3 trin.

Leveringsomfang:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah batterier, C12 C lader, 1× spændetang 6 mm og 8 mm, værktøjslomme.

Bemærk:

Passende slibeskiver (CER) finder du fra nr. 554012, rengørings- og grovrengøringskiver under nr. 554050; 554051; 554054 og 554055.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M12FDGS-422B
Antal medfølgende akkuer	2
Vægt	1 kg
maks. spændetangs-Ø	6 - 8 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Akku-kapacitet	4 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Batteritype	Lithium-ion
Omdrejningstalområde	0 - 21000 min ⁻¹
Batterispænding	12 V

Maks. skive-Ø	50 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 100	554043 100
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 100	554042 100
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 280	554043 280
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse MED	554054 MED
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 180	554043 180
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse FINE	554055 FINE
Rund skaftbørste Messingtråd 0,20 mm Børste-Ø D1 x besætningsbredde L1 30X6 mm	574350 30X6
Grovrengøringskive (SiC) Fiberudførelse CRS	554051 CRS
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 280	554042 280
Grovrengøringskive (SiC) Fiberudførelse CRS	554050 CRS
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12
Fiber-efterbehandlingsskiver Kornstørrelsessammenligning 180	554042 180
Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75

Rengøringskiver (A) Fiberudførelse FINE	554054 FINE
Rengøringskiver (A) Fiberudførelse MED	554055 MED
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Rund skaftbørsteStåltråd 0,30 mm Børste-Ø D1×besætningsbredde L1 30X6 mm	574000 30X6