



Vinkelsliber Deadman, Type: AGVKB24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 230 mm vinkelsliber:

- Støvbeskyttet PROtector-motor med blød start og startstrømsbegrænsning.
- Genstartsbeskyttelse.
- Vibrationsdæmpet, drejeligt ekstragreb.
- Spindellås.

Udførelse med dødmandsknap, der slukker, straks efter at den er sluppet. Vinkelsliber med **RAPIDSTOP™**-bremse og sikkerhedskobling.

Aftagelig støvbeskyttelse beskytter mod snavs og forlænger motorens levetid.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb. Inklusive FIXTEC-hurtigspændemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Vægt	5,9 kg
Maks. vibration iht. EN	2,7 m/s ²
Effektforbrug	2400 W
Dødmandskontakt	ja
Bemærk	FIXTEC
Bemærk	Dødmandskontakt
Producentbetegnelse	AGVKB-24-230 EKX DMS

Blød opstart	ja
maks. omdrejningstal	6500 min ⁻¹
Maks. skæredybde	68 mm
Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	230 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber