



## Batteridrevet rundsav, Type: M18FCSG66



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078207 M18FCSG66
GTIN	4058546288235
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Metalkrog til enkel og sikker ophængning af apparatet.**
- **Koldt, grat- og gnistfrit snit.**
- **Indstilling af skæredybden uden brug af værktøj, til snit fra 1 til 57 mm.**

**Akku-rundsav** har samme ydelse som en tilsvarende maskine med ledning – op til 750 snit i 90 × 45 mm blødt træ med én akku-opladning (M18™ 12 Ah). Kompatibel med føringsskinne (nr. 078208 GRU1400).

- **Børsteløs POWERSTATE™ motor til hurtigere skærehastigheder.**
- **REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastningssikring, der giver højere ydelse.**

#### Leveringsomfang:

Inklusive M12-18FC-lader, kuffert.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839. Passende rundsavsklinge findes fra nr. 584075.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	10 kg
Savklinge-borings-Ø	30 mm
Akku-kapacitet	12 Ah

Udførelse	Rundsav
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Maks. skæredybde 90°	66 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Producentbetegnelse	M18FCSG66-121C
Savklinge-Ø	190 mm
maks. omdrejningstal	5800 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

## Tilbehør

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 190 mm	584075 190
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 160 mm	584075 160
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 230 mm	584075 230
	584075 210

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D  
210 mm

Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18

073827 MB18

Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18

073816 MB18

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D  
300 mm

584075 300

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D  
250 mm

584075 250

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D  
350 mm

584075 350

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8

073810 MHB8

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3

073808 MHB3