

**Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB1215B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070104 GSB1215B
GTIN	3165140995955
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Robust og praktisk akku-skrue-maskine, der kun vejer **1 kg**.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x litium-ion-akku, lader og transporttaske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
-------------	-------------

Hurtigspændepatron, spændeområde	1 - 10 mm
Vægt	1 kg
Akku-kapacitet	2 Ah
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Maks. moment, blød	15 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1300 min ⁻¹
Motorkonstruktion	Børstemotor
Producentbetegnelse	GSB 12V-15
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	10,5 m/s ²
Typisk anvendelse	Medium
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 380 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	<2,5 m/s ²
Maks. moment, hård	30 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Batterispænding	12 V
Maks. spiralbor-Ø i beton	10 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør

Batterilader Type GAL1240

073866 GAL1240

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V

073851 B12