

**Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR1215B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070240 GSR1215B
GTIN	3165140895248
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Bosch batteri-bore-/skruemaskine

- **Kompakt, effektiv 12 V akku-boreskruemaskine med højre-/venstreløb.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) og Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruening.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruening.**
- **Softgrip.**

Fordel:

kompakt design perfekt til trange steder.

Leveringsomfang:

Inklusive lader og transporttaske. 2 x 12 V / 2,0 Ah lithium-ion-akku

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Teknisk beskrivelse

Hurtigspændepatron, spændeområde	0 - 10 mm
----------------------------------	-----------

Akku-kapacitet	2 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Vægt	1 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 380 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GSR 12V-15
Batteritype	Lithium-ion
Typisk anvendelse	Medium
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1300 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	19 mm
Motorkonstruktion	2-polet motor
Maks. moment, hård	30 Nm
Maks. moment, blød	15 Nm
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Batterispænding	12 V
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V 2-polet motor
USP2	Spændeområde for hurtigspændepatron 0-10, med Softgrip, med indikator for batteriopladningsniveau

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073855 B12
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073851 B12
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073859 B12