

**Batteridrevet bore-/skruemaskine ProCORE, Type: GSR18110C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruning.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruning.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** med automatisk slukning ved blokering samt unik præcisionskobling og motorbremse. 13 mm Auto-Lock-metalborepatron. Højt drejningsmoment. Mulighed for eftermontering af **Connectivity** Modul.

**Fordel:**

Borepatron helt i metal.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2x litium-ion-akku, hurtiglader, L-BOXX.

**Bemærk:**

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
--------------------------	-------

Interface	Bluetooth-port
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. moment, hård	110 Nm
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Akku-kapacitet	4 Ah
Vægt	2,2 kg
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. spiralbor-Ø i træ	82 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, blød	47 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Producentbetegnelse	GSR 18V-110C
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i L-Boxx

## Tilbehør

Akku-startsæt ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V

073863 C18

Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V

073856 C18