

**HOLEX****Varmebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094645 6
GTIN	4062406273279
Artikelklasse	02H

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX varmebeskyttelseshandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Varmebeskyttelse	meget god
Føleevne	god
EN 388 perforationsstyrke	3
Gribeevne ved olie	moderat
Materiale, belægning	Neoprene
EN 388 slidstyrke	2

silikonefri	ja
EN 388 skærestyrke	1
Gribeevne ved fugt	moderat
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
Pasform	meget god
EN 388 rivestyrke	2
Handkestørrelse	6
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvarme op til	250 °C
Strålevarme op til	4231XX °C
Bæremateriale	Akryl
Belægning	Neopren
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Varmebeskyttelse op til	250 °C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker