

**Varmebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094645 8
GTIN	4062406273293
Artikelklasse	02H

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX varmebeskyttelseshandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Gribeevne ved fugt	moderat
Gribeevne ved olie	moderat
EN 388 perforationsstyrke	3
Handskestørrelse	8
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
Varmebeskyttelse	meget god

EN 388 skærestyrke	1
EN 388 rivestyrke	2
Føleevne	god
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
silikonefri	ja
Materiale, belægning	Neoprene
EN 388 slidstyrke	2
Pasform	meget god
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvarme op til	250 °C
Strålevarme op til	4231XX °C
Bæremateriale	Akryl
Belægning	Neopren
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Varmebeskyttelse op til	250 °C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker