

**Varmebeskyttelsehandsker, par, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094645 11
GTIN	4062406273323
Artikelklasse	02H

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX varmebeskyttelsehandsker med brandresistent 10-gauge-strikteknologi til ideelt arbejde med varme dele.

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Føleevne	god
Beskyttelseskategori	Kategori III
Kuldebeskyttelse	kendes ikke
Gribeevne ved fugt	moderat
EN 388 perforationsstyrke	3
EN 388 skærestyrke	1

EN 388 rivestyrke	2
Materiale, belægning	Neoprene
EN 388 slidstyrke	2
silikonefri	ja
Handsketype	Varmebeskyttelseshandsker
Handkestørrelse	11
Gribeevne ved olie	moderat
Pasform	meget god
Varmebeskyttelse	meget god
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktvarme op til	250 °C
Strålevarme op til	4231XX °C
Bæremateriale	Akryl
Belægning	Neopren
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Varmebeskyttelse op til	250 °C
Norm	EN 407
Produkttype	Varmebeskyttelseshandsker