

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT D, Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094446 8
GTIN	4062406273415
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitrilmikroskumbelægning giver en utrolig god følelse og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Egner sig også optimalt til arbejde med let olieforurening.

GARANT MASTER CUT D. skærebeskyttelsesniveau D, **helt uden glas- og stålfibre.** Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Handskerne kan vaskes på 40° – 60° C op til 4 gange.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	MASTER CUT
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside

Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Bæremateriale	Specialgarn
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker