

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094417 10
GTIN	4062406273552
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være nitril-3/4-belægningen ned over knoerne er de også velegnede til brug i våde eller oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.

GARANT MASTER CUT B OIL. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Velegnet til **oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare**, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	MASTER CUT
-------	------------

Handkestørrelse	10
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Bæremateriale	HPPE
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Længde	250 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker