

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /  
plattestørrelse: DM/43****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DTUNL

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{\min}$ : 48 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skære- / skillested	40 mm
---------------------	-------

System	DM
Skrue til underlagsplatte	259027 1
Underlægsplade	259033 4
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	48 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Klo, skrue , O-ring	259036 6
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
ISO-kode vendeskærsplatte	DTUNL
Samlet længde L	35 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

## Tilbehør

Spændejernsenhed	259508
Spændejernsenhed Type 6	259036 6
Skrue til underlagsplatte	259611
Underlagsplatte Type 4	259033 4
Underlagsplatte	259226
Skrue til underlagsplatte Type 1	259027 1