

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT B OIL, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094417 7 |
| GTIN | 4062406273521 |
| Artikelklasse | 01H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god følelse og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være nitril-3/4-belægningen ned over knoerne er de også velegnede til brug i våde eller oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.

GARANT MASTER CUT B OIL. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Velegnet til **oliekontaminerede arbejdsmiljøer med middel snitfare**, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------|------------|
| Serie | MASTER CUT |
|-------|------------|

| | |
|-------------------------|--|
| Handskestørrelse | 7 |
| Handskeegenskab | forstærkning af tommelfingerens inderside |
| Handskeegenskab | DMF-fri |
| Strikketeknologi | 18G |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Bæremateriale | HPPE |
| Belægning | Nitril |
| belægningsvariant | 3/4-belægning |
| Anvendelsesområde | Allround |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | grå / sort |
| Længde | 250 mm |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Skærebeskyttelsesklasse | B |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |