

Garant GRIDLINE

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 900/6**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	930705 900/6
GTIN	4062406273675
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Teknisk beskrivelse

Dybde	600 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20

Skuffer, fronthøjde	75 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	100 mm
Skuffer, fronthøjde	125 mm
Skuffer, fronthøjde	300 mm
Skuffer, nyttebredde	900 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffer, nyttebredde i G	36
Nyttehøjde for skuffer	800 mm
Højde	900 mm
Bredde	1000 mm
Skuffer, nytteflade i G	36×20
Antal døre	0
Vægt	142 kg
Antal skuffer	6
Nyttehøjde	800 mm
Antal udtrækshylder	0
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads	nej
Materialetykkelse	1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	36×20G
Produkttype	Værktøjsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
Værktøjsskabskabinet til skuffer Højde 900 mm	930735 900
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 100 mm	930743 100
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 125 mm	930743 125
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 300 mm	930743 300
Skuffe75 kg Skuffefronthøjde 75 mm	930743 75